

04/2023

WASSERPOST

Seite 1 / 2

Wir fassen relevante Informationen und Neuigkeiten aus dem Bereich Wasseraufbereitung kompakt für Sie zusammen.

Erweiterung Produktpalette zur einfachen mobilen Heizungswasseraufbereitung

NEU

Die neue Mischbettpatrone desaliQ:MB5 zur Erstbefüllung, Nachspeisung und Sanierung

Grünbeck tut alles zur Vereinfachung der Handhabung der richtigen Heizungswasseraufbereitung.

Die mobile Entsalzungspatrone Typ desaliQ:MB9 zur Erstbefüllung, Nachspeisung und Sanierung von Bestandsanlagen bzw. Kreislaufbehandlung im laufenden Betrieb wird durch eine kleinere leichtere

und damit noch praktikablere Patronenversion ergänzt.

Damit ist zukünftig die mobile Anwendung für die Monteure und Techniker zur richtigen Heizungswasserqualität noch einfacher und praktikabler.

Werkzeugloser Harz oder Filterwechsel dank einfachem cliQVerschluss

Leichte und kompakte Bauweise für ergonomisches Arbeiten



Kontrolle der Restkapazität des Harzes durch integriertes Leitfähigkeitsmessgerät

Robuster Kunststoffkörper

Ihre Vorteile auf einen Blick

✓ Vielseitig und flexibel

Ob Erstbefüllung, Nachspeisung oder Sanierung – die Mischbettpatrone desaliQ:MB5 kann variabel zur Vollentsalzung oder Filtration eingesetzt werden.

✓ Kompatibel

Greifen Sie auf bewährtes Grünbeck-Zubehör zurück: desaliQ Beutelharz oder desaliQ Inline-Filtermodul. Beide Produkte können auch für die Mischbettpatrone desaliQ:MB9 verwendet werden.

✓ Komfortabel für Installateur und Kunde

Die Hitzebeständigkeit der Patrone und des Zubehörs ermöglicht eine Heizwasseraufbereitung während des Heizbetriebs. Somit ist die Anwendung ganzjährig möglich.

✓ Sofort einsatzbereit

Die Mischbettpatrone desaliQ:MB5 wird standardmäßig mit einem desaliQ Beutelharz befüllt ausgeliefert.

✓ Klein und leicht

Mit ihrem geringen Gewicht und einer Höhe von 35 cm lässt sich die desaliQ:MB5 leicht transportieren und problemlos in jedem Auto verstauen.

Technische Daten

Mischbettpatrone desaliQ	MB5
Anschlussnennweite	¾"
Harzbeutel à 6 Liter	1
Kapazität < 10 [$\mu\text{S}/\text{cm} \times \text{m}^3$]	135
Kapazität < 50 [$\mu\text{S}/\text{cm} \times \text{m}^3$]	242
Nenndurchfluss [m^3/h]	0,5
Gewicht mit Harzbeutel [kg]	ca. 10
Wassertemperatur max. [$^{\circ}\text{C}$]	65
Bestell-Nr.	707000060000

Zubehör



desaliQ Beutelharz

- vorportionierte Menge Harz für exakt eine Füllung der desaliQ:MB5
- schneller und einfacher Harzwechsel
- intelligentes Verteilersystem in der Mischbettpatrone für gleichmäßige Durchströmung des Beutels von unten nach oben
- Bestell-Nr. 707 435 (2 Stück à 6 Liter)



desaliQ Inline-Filtermodul

- Maschenweite von 5 μm für zuverlässigen Rückhalt von Verunreinigungen
- 6 Filterkerzen garantieren effiziente Filtration
- integrierter Hochleistungsmagnet entfernt metallische und magnetische Partikel
- schnelle und einfache Reinigung des Hochleistungsmagneten
- Bestell-Nr. desaliQ Inline-Filtermodul 707000010000
- Bestell-Nr. desaliQ Inline-Ersatzfilterkerzen 707000020000



Bei Fragen und Anregungen
freuen wir uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.



Marco Liebner

Außendienst Mittel-, Nord- und Westthüringen

Tel: +49 151 16334367

Mail: marco.liebner@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de



Tino Dudzinski

Außendienst Mittel-, Süd- und Ostthüringen

Tel: +49 151 16334365

Mail: tino.dudzinski@laemmerzahl-wasseraufbereitung.de